

Garant**Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M6–20, Skaft-Ød: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319737 30
GTIN	4062406229689
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Minimallængde-udligning, hurtigskifteindsatser til ER-spændepatroner.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsats nr. 338120.

Patronens udvendige Ø D: 60 mm

Udhængslængde L: 67 mm

Farvekode VDI-skaft: VDI 30

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Udhængslængde L	67 mm
Længdeudligning, tryk	0,2 mm
Længdeudligning, træk	1 mm
Patronens udvendige Ø D	60 mm
Produkttype	VDI-gevindskærepatron

