

Garant**Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M1 – M12, Skaft-Ød: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319736 40
GTIN	4062406230012
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Minimallængde-udligning, hurtigskifteindsatser til ER-spændepatroner.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsats nr. 338120.

Patronens udvendige Ø D: 43 mm

Udhængslængde L: 46 mm

Farvekode VDI-skaft: VDI 40

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Udhængslængde L	46 mm
Længdeudligning, tryk	0,2 mm
Længdeudligning, træk	1 mm
Patronens udvendige Ø D	43 mm
Produkttype	VDI-gevindskærepatron

