



## Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil, Kabinet-Ø: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085876 30
GTIN	4003482451120
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Massivt messinghus, rustfrit præcisionslås, stålbøjle hærdet og forkromet, dobbelt aflåst. Med ekstra høj bøjle.

Serien 116 Profi kan leveres i følgende specialudførelser på forespørgsel: Låse iht. modelskabelon eller lås, med hovednøgleanordning og ekstranøgle.

Hængelåsen er udstyret med en massiv messingenhed og sikrer porte, genstande og meget mere – og det og endda yderst fleksibelt!

Låsens særlige egenskaber er den specielt høje bøjle. Med den kan du placere låsen endnu mere fleksibelt på forskellige steder. Låsens bøjle er desuden hård som stål og dobbelt låst. Indersiden af 116 HB Profi, hvor præcisionslåsemekanismen befinder sig, er beskyttet optimalt mod rust takket være messinghuset.

#### Funktion:

**Samme låseprofil** betyder, at nøglen kan åbne og lukke **flere** låse eller cylindere.

#### Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.

### Teknisk beskrivelse

med dækplade til nøglehul	nej
høj bøjle	ja
Serie	116 Profi
Bøjle, hærdet	ja
Antal nøgler	2
Antal låse	1
Lås	med samme låseprofil
Kabinet-Ø	30 mm
Bøjle, med dobbeltlås	ja
Indvendig bøjle højde	45 mm
Materiale, hus	Messing
Produkttype	Hængelås