

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 5
GTIN	5022044002951
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift**; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Skafttykkelse	9,5
Skrifthøjde	5 mm

Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/L mm	085431 5/L
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/X mm	085431 5/X
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/K mm	085431 5/K
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/T mm	085431 5/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/E mm	085431 5/E
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/G mm	085431 5/G
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/C mm	085431 5/C
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/R mm	085431 5/R
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/F mm	085431 5/F
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/N mm	085431 5/N
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/B mm	085431 5/B
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/J mm	085431 5/J
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/V mm	085431 5/V
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/H mm	085431 5/H

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/P mm	085431 5/P
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/U mm	085431 5/U
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/O mm	085431 5/O
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/Q mm	085431 5/Q
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/I mm	085431 5/I
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/Y mm	085431 5/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/W mm	085431 5/W
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/A mm	085431 5/A
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/D mm	085431 5/D
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/S mm	085431 5/S
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/& mm	085431 5/&
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/Z mm	085431 5/Z
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 5/M mm	085431 5/M