

**Fladespændepatron Form AD, BT 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302667 12 |
| GTIN | 4062406230418 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 12 |
| Udvendig Ø D | 42 mm |
| Adapter | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Form | AD |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|