



Indvendigt måleapparat til noter og indstik, Måleområde: 8-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435175 8-12
GTIN	2050001055705
Artikelklasse	46D

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendigt måleapparat til måling af noter og indstik op til en maksimal notdybde på 5 mm. Sprededeføler ON med fast anvendelsesområde. Med HM-kilenål.

Bemærk:

Måleområde op til 530 mm på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	8 - 12 mm
Indføringsdiameter	8 mm
Minimumindstiksbredde	1,2 mm
Største måledybde	60 mm
Maksimal spredevandring	4 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Indvendigt finmåleapparat