

**Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 9100X, Farve: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Artikelklasse	040

Beskrivelse**Udførelse:**

Automatisk svejsemaske med fremragende optiske egenskaber; giver **pålidelig beskyttelse mod stråling**, varme og gnister samtidigt med **et præcist udsyn** til emnet. Behageligt arbejde takket være det **forvrængningsfrie udsyn** og **ensartet afblænding**. Ved forskellige svejsearbejder kan der vælges mellem **syv mørketrin**, hvilket forhindrer overanstrengelse og øger arbejdskvaliteten. Hvert beskyttelsestrin kan forindstilles fast, f.eks. lyst trin 3 til slibearbejde. Det **patenterede hovedbånd** sørger for bedre brugerkomfort, også når masken er klappet op. Vha. den tætte føring langs hovedet flyttes tyngdepunktet optimalt ved opklapning. **Mørke beskyttelsestrin:** 5, 8, 9 – 13. **Lystrin:** 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 2.500 timer). **Synsfelt svejsefilter:** 54 × 107 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 40 - 1300 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Teknisk beskrivelse

Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 1 / 2
----------------------------	---------------

Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys	40 - 1300 ms
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Svejsemaske