

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akku-hæfteklammerpistol, Producentbetegnelse: J214EA****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammerpistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.

- **System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.**
- **Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.**
- **Slagkraftindstilling.**
- **Patenteret sikkerhedsoplåsning.**
- **God adgang også under snævre pladsforhold.**
- **Vindue til kontrol af resterende klammermængde.**

**Praktisk akku-hæfteklammerpistol** med Soft-Touch-gribeflade. Friskydnings sikring, der giver større sikkerhed. LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive en Li-ion-akku, lader, transportkuffert.

**Bemærk:**

Passende reserve-akkuer finder du under nr. 078408.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. inddrivningsdybde for klammer	14 mm
-------------------------------------	-------

Producentbetegnelse	J-214
Passende klammetype	E, A
Vægt	2,7 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Hæfteklammepistol

## Tilbehør

Fladtrådsklammesæt Med hhv. 1200 og 600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078418 14
Sømsæt Med hhv. 1000 og 2600 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078419 14
Fintrådsklammesæt 5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 8 mm	078417 8
Fintrådsklammesæt 5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 10 mm	078417 10
Fintrådsklammesæt 5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 6 mm	078417 6
Fintrådsklammesæt 5000 dele Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm	078417 14
Li-ion-akku Type N1,3	078408 N1,3