



Akku-slids- / pladesaks, Type: 7130036



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078100 7130036
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slidssaks til mobil anvendelse.

Slidssaks.

- **Vridningsfrit snit.**
- **Åbent skærehoved til optimalt udsyn til skærelinjen.**
- **QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt knivskift uden brug af værktøj og indstilling.**

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert **uden** akku og **uden** lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du fra nr. 073832 og nr. 073845.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Radius for den mindste kurve	90 mm
Emballage	Kuffert
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Slagtal	3500 min ⁻¹
Producentbetegnelse	ABSS 18 1.6E

maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Batterispænding	18 V
Skærehastighed	5 - 8 m/min
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm ²	0,8 mm
Skærebredde	5 mm
Vægt	1,9 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Pladesaks

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18