



Akku-slids- / pladesaks, Type: 7130046



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078100 7130046
---------------------	----------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	03F
---------------	-----

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-pladesaks til mobil anvendelse.

Pladesaks.

- **God skæreevne i kurver med kun ringe pladedeformation.**
- **Komfortabel og hurtig ved beskæring og tilskæring.**
- **Til plader op til 800 N/mm² og rustfrit stål.**
- **Firdobbelt vendekniv: Rene og gratfrie snit ved lave driftsomkostninger.**

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert **uden** akku og **uden** lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du fra nr. 073832 og nr. 073845.

Teknisk beskrivelse

Skærebredde	0 mm
Batterispænding	18 V
Emballage	Kuffert

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Vægt	2 kg
Skærehastighed	5 - 8 m/min
Slagtal	4000 min ⁻¹
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm ²	1 mm
Radius for den mindste kurve	15 mm
Producentbetegnelse	ABLS 18 1.6E
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Pladesaks

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18