

KÄRCHER**Industristøvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L100TC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Industristøvsuger egnet til opugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspånner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industristøvsuger med 2 motorer på 2,4 kW med **vippeførestel** og **100 liters beholder**.

Leveringsomfang:

Med vippeførestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

Bemærk:

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Støvklasse – støvsuger	L
Støvklasse – støvsuger	L

Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Effektforbrug	2400 W
Bredde	660 mm
Vægt	58 kg
Luftvolumenstrøm	148 l/s
Vakuüm	230 mbar
Producentbetegnelse	IVR-L 100/24-2 Tc
Beholdervolumen	100 l
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Højde	1320 mm
Længde	840 mm
Kabellængde	6 m
Antal turbiner	2
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Spån- og væskeopsugnings-sortiment Indvendig tilslutningsdiameter DN50	078529 DN50
Spånkurv til industristøvsuger Volumen 40 l	078524 40