

KÄRCHER**Industri støvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L100DP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Industri støvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspånner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industri støvsuger på 2,4 kW med 2 motorer med **vippe kørestel, 100 liters beholder i rustfrit stål og integreret tøndepumpe** til enkel og komplet tømning.

Leveringsomfang:

Med vippekørestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

Bemærk:

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	76 dB(A)
-------------	----------

Kabellængde	6 m
Producentbetegnelse	IVR-L 100/24-2 Tc M
Bredde	620 mm
Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Antal turbiner	2
Længde	740 mm
Effektforbrug	2400 W
Luftvolumenstrøm	118 l/s
Vægt	59 kg
Beholdervolumen	100 l
Vakuum	230 mbar
Støvklasse – støvsuger	L
Højde	1180 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Spån- og væskeopsugnings-sortiment Indvendig tilslutningsdiameter DN50	078529 DN50
Finfiber til spånkurv 40 ltr. Passer til støvsugertype IVR-L100	072806 IVR-L100
Spånkurv til industristøvsuger Volumen 40 l	078524 40