

 steinel**Varmluftsbleser, Type: 351601****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078321 351601
GTIN	4007841351601
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Varmluftsbleser af høj kvalitet HG 2520 EKF i pistolform** til professionelle opgaver med kuffert. Elektronisk reguleret med trinløs luftmængderegulering.

- **Tilslutningskabel er nemt at udskifte.**
- **Keramisk varmer kan udskiftes, levetid på ca. 800 t.**
- **Luftryk op til 4.000 Pa.**
- **Temperaturindstilling fra 50 - 700 °C med joystick.**
- **Luftmængderegulering fra 150 - 500 l/min.**
- **Genstartsbeskyttelse.**
- **Afkølingstrin.**
- **LCD-display og restvarmeindikator.**

**Anvendelse:**

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	840 g
Luftvolumenstrøm	150 - 500 l/min

Producentbetegnelse	HG 2520 EKF
Lufttemperatur	50 - 700 °C
Effektforbrug	2300 W
Emballage	Transportkuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Varmluftblæser

---

## Tilbehør

Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperaturscanner HL Scan Type 014919	078326 014919