

**Temperaturscanner HG Scan PRO, Type: 007690****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078325 007690
GTIN	4007841007690
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Temperaturscannere til registrering af temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- og underskridelse af den optimale temperatur. Indstilling i 10 °C trin.

HG Scan PRO med intelligent dataudveksling mellem temperaturscanner og varmluftblæser. Strømforsyning via varmluftblæseren.

Fuld temperaturkontrol, når der arbejdes med temperaturfølsomme emner. HG Scan PRO registrerer temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- eller underskridelse af den optimale temperatur. Temperaturregistreringsområde 0 - 300 °C, indstilling i 10 °C trin.

**Passer til:**

Varmluftblæser HG 2520 E.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	85 g
Temperaturregistreringsområde	0 - 300 °C
Passer til	HG 2520
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Temperaturscanner

