



## Temperaturscanner HL Scan, Type: 014919



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078326 014919
GTIN	4007841014919
Artikelklasse	07E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Temperaturscannere til registrering af temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- og underskridelse af den optimale temperatur. Indstilling i 10 °C trin.  
HL Scan med LCD-display og 9 V-batteri.

#### Beskrivelse:

Temperaturscanneren HL Scan kontrollerer emnets temperatur vha. en LED-stråle. Hvis den tilladte temperatur over- eller underskrides, advarer et akustisk og optisk signal.

#### Passer til :

Til HL 1920 E, HL 2020 E samt Professional-varmtluftblæserne HG 2120 E og HG 2320 E.

Vægt: 165 g

Temperaturregistreringsområde: 0 - 300 °C

Passer til: HG 2320, HG 2120

### Teknisk beskrivelse

Vægt	165 g
Temperaturregistreringsområde	0 - 300 °C
Passer til	HG 2320, HG 2120
Batteritype	9 V-blok
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperaturscanner

