

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 6
GTIN	5022044003408
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift**; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Skrifthøjde	6 mm
Skafttykkelse	9,5

Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/E mm	085431 6/E
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/F mm	085431 6/F
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/Y mm	085431 6/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/R mm	085431 6/R
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/T mm	085431 6/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/K mm	085431 6/K
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/M mm	085431 6/M
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/U mm	085431 6/U
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/V mm	085431 6/V
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/I mm	085431 6/I
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/J mm	085431 6/J
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/S mm	085431 6/S
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/O mm

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/A mm

085431 6/A

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/X mm

085431 6/X

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/& mm

085431 6/&amp;

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/N mm

085431 6/N

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/H mm

085431 6/H

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/L mm

085431 6/L

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/D mm

085431 6/D

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/Z mm

085431 6/Z

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/B mm

085431 6/B

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/Q mm

085431 6/Q

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/G mm

085431 6/G

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/P mm

085431 6/P

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z  
Skrifthøjde / tegn 6/C mm

085431 6/C