

Mitutoyo**Skydelære, Måleområde: 300mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412101 300
GTIN	4946368110196
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Længde, krydsspidsen	22 mm
Måleområde	300 mm
Emballage	Etui
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,05 mm
Kæbelængde	64 mm
Norm	ISO 13385
Vægt	355 g

Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,08 mm
Skala forkromet	ja
Fiksering	Låseskrue øverst
Føring	Forøgede føringsbaner
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Kunststofboks Type MS300	412470 MS300