

Mitutoyo**Digital skydelære IP67, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412623 150
GTIN	4946368693927
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Driftstid	15000 h
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Automatisk slukning	ja

Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120