

**Mitutoyo****Digital skydelære IP67, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412623 200
GTIN	4946368693989
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Teknisk beskrivelse**

Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Måleområde	0 - 200 mm
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm
Automatisk slukning	ja
Driftstid	15000 h
Kæbelængde	50 mm

Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120