

Mitutoyo**Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412628 200
GTIN	4946368694009
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Tilslutningskabel (kan fastskrues) nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Driftstid	15000 h
Måleområde	0 - 200 mm
Kæbelængde	50 mm
Automatisk slukning	ja
Aflæsning	0,01 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja

Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Kalibrering	A1
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Dybdeholder, metal med 2 skruer	412120
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965

Sender Type S11E	498966 S11E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975