

PRYOR**Slagtalssæt, 10 dele Med spejlskrift 0 – 9, Skrifthøjde: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085420 3
GTIN	5022044006379
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Spejlskrift; dvs. at det indprægede tegn vises spejlvendt på emnet (formfremstilling).

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	63,5 mm
------------	---------

Skafattykkelse	6,35
Skrifthøjde	3 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------