



Vinkelsliber, Type: 72217360



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Let og effektiv **115 mm enhånds-vinkelsliber** med **kompakt, praktisk form**, gearhoved kan drejes i 90°-trin, hurtig indstilling af beskyttelseskærm, M14 slibespindelgevind.

Robust **800 W** motor, gearhoved helt i metal, spindellås, genstartsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, spændesæt og ekstra håndgreb.

Producentbetegnelse: WSG 8-115

Effektforbrug: 800 W

Omdrejningstalområde: 11000 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 115 mm

Maks. skæredybde: 34 mm

Vægt: 2 kg

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	800 W
Vægt	2 kg
Maks. skive-Ø	115 mm
Producentbetegnelse	WSG 8-115

Maks. skæredybde	34 mm
Genstartsspærre	ja
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Omdrejningstalområde	11000 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber