



## Vinkelsliber GWS, Type: 7-125



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 077109 7-125  |
| GTIN                | 3165140823715 |
| Artikelklasse       | 03C           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Praktisk, kompakt vinkelsliber med smalt greb.**

- **720-watt-motor med vægt på kun 1,9 kg, optimerede luftåbninger (direkte køling), der giver længere levetid, genstartsbeskyttelse.**
- **Minimal grebsomkreds (176 mm) i forhold til andre vinkelslibere i samme watt-klasse, fladt gearhoved muliggør arbejde, hvor pladsen er trang.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Effektforbrug           | 720 W                |
| Producentbetegnelse     | GWS 7-125            |
| Bemærk                  | Smalt greb           |
| Maks. vibration iht. EN | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Genstartsspærre         | ja                   |
| Vægt                    | 1,9 kg               |
| Maks. skive-Ø           | 125 mm               |
| Maks. skæredybde        | 34 mm                |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Omdrejningstalområde | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Energiforsyning      | Med kabel               |
| Produkttype          | Vinkelsliber            |