



Kompakt vinkelsliber, Type: 722213



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077111 722213
GTIN	4014586883496
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

Med variabelt omdrejningstal, ideel til bearbejdning af rustfrit stål.

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Producentbetegnelse: WSG 17-70 INOX

Effektforbrug: 1700 W

maks. omdrejningstal: 2700 – 8500 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 31 mm

Vægt: 2,4 kg

Teknisk beskrivelse

Dødemandskontakt	nej
------------------	-----

Genstartsspærre	ja
Vægt	2,4 kg
maks. omdrejningstal	2700 – 8500 min ⁻¹
Effektforbrug	1700 W
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Bemærk	variabelt omdrejningstal
Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. skæredybde	31 mm
Producentbetegnelse	WSG 17-70 INOX
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber