

AEG

Kompakt vinkelsliber, Type: WS10-125S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

AEG – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm. Kraftfulde og ergonomiske **vinkelslibere** med slank, kompakt konstruktion.

- **Sikkerhedsspindellås.**
- **Netkabel 4 m.**
- **Støvbeskyttede lejer og kontakter.**
- **Gearhoved kan drejes i trin på 90°, til venstre- og højrehåndet betjening.**
- **Genstartsspærre.**

Enhåndsvinkelsliber 1000 W / Ø 125 mm.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelseskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødmandsfunktion.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1000 W
Vægt	2,4 kg
Maks. skæredybde	32 mm
Dødmandskontakt	nej

Maks. skive-Ø	125 mm
Genstartsspærre	ja
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Producentbetegnelse	WS10-125S
Bemærk	M14
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	11500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Beskyttelseskærm til WS-125 Type GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------