

AEG

Kompakt vinkelsliber, Type: WS13125SXE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

AEG – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm. Kraftfulde og ergonomiske **vinkelslibere** med slank, kompakt konstruktion.

- **Sikkerhedsspindellås.**
- **Netkabel 4 m.**
- **Støvbeskyttede lejer og kontakter.**
- **Gearhoved kan drejes i trin på 90°, til venstre- og højrehåndet betjening.**
- **Genstartsspærre.**

Enhåndsvinkelsliber 1300 W / Ø125 mm, konstantelektronik med begrænsning af tomgangsomedrejningstal og overbelastningsbeskyttelse. **FIXTEC**-spændemøtrik medfølger.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelseskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	7,5 m/s ²
Vægt	2,4 kg
Maks. skive-Ø	125 mm

Bemærk	M14, FIXTEC
Maks. skæredybde	32 mm
Producentbetegnelse	WS13125SXE
Genstartsspærre	ja
Dødemandskontakt	nej
Effektforbrug	1300 W
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	2600 - 11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Beskyttelsesskærm til WS-125 Type GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------