

Garant**Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	692810
GTIN	4045197806321
Artikelklasse	61G

Beskrivelse**Udførelse:**

Kuffertbakkerne af polykarbonat er fremstillet vha. sprøjtstøbning. Fordelene ved polykarbonat er høj slagfasthed, styrke, stivhed og hårdhed inden for et bredt temperaturområde. Aluminiumramme med kunststofhjørner, integreret kodelås og kuffertlås.

Indvendigt udstyr til indvendigt mål højde 150 mm:

1 bundbakke inklusive dækplade med 12 dobbelt-elastikker. 2 tværgående inddelere, 6 delestykker og 10 indsatsbokse i bundbakken. 1 værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside.

Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, højde	150 mm
Vægt	4,6 kg
Indvendige mål, længde	435 mm
Indvendige mål, bredde	275 mm
Materiale	PC

Type af værktøjsopbevaring	Klemholder
Type af værktøjsopbevaring	Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed	35 kg
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

Beskyttelsesmåtte	692800
Sæt med indsatsbokse til 1/2 bundbakke (10 bokse i 4 størrelser)	692855
Værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692845
Inddelingssæt til komplet bundbakke (3 tværgående inddelere, 12 delestykker)	692852
Værktøjstavle med 6 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692847
Inddelingssæt til 1/2 bundbakke (2 tværgående inddelere, 6 adskillere)	692850
Kuffertrem med TSA-kodelås (140×5 cm)	692860