

**Garant****Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader med hjul****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	692815
GTIN	4045197806215
Artikelklasse	61G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kuffertbakkerne af polykarbonat er fremstillet vha. sprøjtstøbning. Fordelene ved polykarbonat er høj slagfasthed, styrke, stivhed og hårdhed inden for et bredt temperaturområde. Aluminiumramme med kunststofhjørner, integreret kodelås og kuffertlågslås.

**Indvendigt udstyr til indvendigt mål højde 150 mm:**

1 bundbakke inklusive dækplade med 12 dobbelt-elastikker. 2 tværgående inddelere, 6 delestykker og 10 indsatsbokse i bundbakken. 1 værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside.

Med mobil enhed, 4-trins-teleskopudtræk og hjul med kuglelejer.

**Teknisk beskrivelse**

Indvendige mål, længde	435 mm
Vægt	6,7 kg
Indvendige mål, bredde	275 mm
Indvendige mål, højde	150 mm
Materiale	PC

Type af værktøjsopbevaring	Indstikslommer
Type af værktøjsopbevaring	Klemholder
Kuffert, belastbarhed	35 kg
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Produkttype	Værktøjstransportsystem

## Tilbehør

Inddelingssæt til 1/2 bundbakke (2 tværgående inddelere, 6 adskillere)	692850
Sæt med indsatsbokse til 1/2 bundbakke (10 bokse i 4 størrelser)	692855
Værktøjstavle med 6 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692847
Inddelingssæt til komplet bundbakke (3 tværgående inddelere, 12 delestykker)	692852
Beskyttelsesmåtte	692800
Værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692845
Kuffertrem med TSA-kodelås (140×5 cm)	692860