

Garant**Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader med aftagelig mobil enhed****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	692835
GTIN	4045197806239
Artikelklasse	61G

Beskrivelse**Udførelse:**

Kuffertbakkerne af polykarbonat er fremstillet vha. sprøjtstøbning. Fordelene ved polykarbonat er høj slagfasthed, styrke, stivhed og hårdhed inden for et bredt temperaturområde. Aluminiumramme med kunststofhjørner, integreret kodelås og kuffertlåglås.

Indvendigt udstyr til indvendigt mål højde 185 mm:

1 bundbakke inklusive dækplade med 12 dobbelt-elastikker. 2 tværgående inddelere, 6 delestykker og 10 indsatsbokse i bundbakken. 1 værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside. 1 værktøjstavle med 6 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside.

Med **aftagelig mobil enhed**, 4-trins-teleskopudtræk og hjul med kuglelejer. Den mobile enhed kan klappes op med 3 ekstra opbevaringsrum.

Teknisk beskrivelse

Vægt	8,3 kg
Indvendige mål, bredde	275 mm

Indvendige mål, højde	185 mm
Indvendige mål, længde	435 mm
Materiale	PC
Type af værktøjsopbevaring	Klemholder
Type af værktøjsopbevaring	Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed	35 kg
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

Inddelingssæt til 1/2 bundbakke (2 tværgående inddelere, 6 adskillere)	692850
Værktøjstavle med 6 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692847
Beskyttelsesmåtte	692800
Kuffertrem med TSA-kodelås (140×5 cm)	692860
Værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692845
Sæt med indsatsbokse til 1/2 bundbakke (10 bokse i 4 størrelser)	692855
Inddelingssæt til komplet bundbakke (3 tværgående inddelere, 12 delestykker)	692852