

**FLEX****Glittermaskine TRINOX FLEX, Type: BSE14-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Artikelklasse	03S

**Beskrivelse****Udførelse:****Effektiv glittermaskine TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.**

- Forvalg af omdrejningstal og fastholdelse af omdrejningstallet vha. tachogenerator.
- Blød opstart, beskyttelse mod overbelastning og genstartspærre efter strømsvigt.
- Komplet indstøbt elektronikmodul forhindrer skader pga. støv.

**Anvendelse:**

Til glitning, polering, børstning, afglatning, rustfjernelse og afgratning.

**Leveringsomfang:**

Glittermaskine BSE14-3 100, 1 slibeforsats til glitning BS100.

Producentbetegnelse: BSE 14-3 100

Effektforbrug: 1400 W

Omdrejningstalområde: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Værktøjsholder: 19

Polerværktøjslængde: 100 mm

Maks. polereværktøjs-Ø: 125 mm

**Teknisk beskrivelse**

Værktøjsholder	19
Producentbetegnelse	BSE 14-3 100
Omdrejningstalområde	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>

Maks. vibration iht. EN	0 m/s <sup>2</sup>
Polerværktøjslængde	100 mm
Effektforbrug	1400 W
Maks. polereværktøjs-Ø	125 mm
Vægt	2,9 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Glittermaskine

## Tilbehør

Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 180	568538 180
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 120	568538 120
Holdevalse Ø 100×100 mm Type AIR	568577 AIR
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 280	568535 280
Minislibebånd Ø 100×100 mm Kornstørrelsessammenligning 280	568558 280
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 80	568535 80
Minislibebånd Ø 100×100 mm Kornstørrelsessammenligning 180	568558 180
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 240	568538 240
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 120	568532 120
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 40	568532 40
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 280	568538 280
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 600	568538 600
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 80	568532 80
Minislibebånd Ø 100×100 mm Kornstørrelsessammenligning 100	568558 100
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 120	568535 120
Minislibebånd Ø 100×100 mm Korn 60	568532 60