



Akku-radio / elektrisk radio, Type: M18JSR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift.

- **USB-tilslutning til opladning af mobiltelefon o.l.**
- **AUX-indgang til tilslutning af eksterne audio-afspilningsenheder.**
- **LCD-digitalur inkl. batterier.**
- **Kan anvendes med Milwaukee 18-V-akkuer eller med 220 -240 V vekselspænding.**

Højeffektivt audiosystem med AM / FM-tuner.

- **To højttalere med passive membraner skaber en kraftig, klar lyd med fyldig bas.**
- **Digitaltuner med 10 hukommelsespladser.**
- **Robust design beskytter radioen mod vandstænk og støv på byggepladsen.**
- **Rum til sikker opbevaring af MP3-afspillere.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Teknisk beskrivelse

Interface	USB-interface
-----------	---------------

Producentbetegnelse	M18JSR-0
Højde	200 mm
Længde	400 mm
Bredde	400 mm
Batterispænding	18 V
Vægt	5 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Radio

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC