



Hydraulisk akku-hulstanse med matricer, Type: M18HKP-SET



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

FORCE LOGIC™ **Hydraulisk 60 kN akku-hulstanse** stanser huller op til Ø 100 mm i 3 mm stål eller 2,5 mm rustfrit stål.

- **Med 3/4-16 UNF indvendigt gevind på apparatet.**
- **Hurtigskiftesystem med værktøjsfri holder gør det muligt at anbringe stempel og matrice separat fra værktøjet.**
- **Kompatibelt med det gængse tilbehør på markedet.**
- **Enkel justering vha. matrice med trådkors.**

Leveringsomfang:

Lader M12-18C, kuffert, 1 trækskrue af hver 11,1 mm (7/16-20 UNF) og 19 mm (3/4-16 UNF), hurtigskiftesystem med værktøjsfri holder, stempel og matricer med UNF-gevind til hulstørrelser: M16, M20, M25, M32, M40.

Bemærk:

Passende pladestansere med metrisk gevind nr. 834000 ff. (ikke str. 12,5) og dertil nødvendige tilspændingsskruer 834070 finder du i produktgruppe 83.

Teknisk beskrivelse

maks. diameter	100 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Producentbetegnelse	M18HKP-201CA
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
maks. stansedybde i stål	3 mm
Vægt	2,3 kg
Emballage	Kuffert
maks. stansedybde i rustfrit stål	2,5 mm
Batterispænding	18 V
Stanseskraft	60 kN
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Hulstanser

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C