

Garant**Hjulbærerpar til mobilt skuffemodul Skubberetning, skuffefront, Type: R27E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Artikelklasse	91H

Beskrivelse**Udførelse:**

Konsolhjulpar – 2 kuglelejrede faste hjul og 2 kuglelejrede drejelige hjul (Ø 100 mm) med bremse, forbundet med en travers. **Vær opmærksom på hjulenes rotationsretning.** Bæreevne 600 kg ved jævnt fordelt last.

Passer til:

Konsolhjulpar, der passer til værktøjsskabskabinetter i produktgruppe 94 (op til 08/2019) med **målene 27×27 E**. Af sikkerhedsmæssige årsager (fare for at vælte) er kabinettets maks. nyttehøjde 800 mm. **Skubning fra skuffefronten.**

Bemærk:

- **Skuffer i mobile værktøjsskabe skal være udstyret med separate skuffelåse. Det sikrer, at skufferne låses automatisk, så de ikke går op under transport. Separate låse til skuffer i produktgruppe 94 (indtil 08/2019) finder du under nr. 949605 i reservedelslisten.**
- **Vær opmærksom på skabets egenvægt i forbindelse med hjulenes bæreevne (600 kg).**
- **Vær opmærksom på hjulenes ønskede rotationsretning.**

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Maks. bæreevne, i alt	600 kg
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm

Produkttype

rulle