



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 13 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630068 6
GTIN	4062406230173
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 631020 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Forlængere: 2 stk. nr. 632420 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Materiale: Krom-vanadium-stål

Højde: 47 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgle

Antal dele	13
Drivfirkant	1/4 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	149 mm
Højde	47 mm
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
Indsats i hårdt skum til sortiment 630068	630324 630068
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632420 50
Systemboks Type 2	630323 2
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4