



Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 43 dele, Antal dele: 43



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630038 43
GTIN	4062406230166
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M20.

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 11 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tomme toppe, 12-kantede: 13 stk. nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5

1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643220 str. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tomme T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029

1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641320 str. 295

1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632840 str. 1/4

1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632420 i str. 50; 150

1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641020 i str. 130; 255

1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2

1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	13-32 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	43
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-14 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	507 mm
Bredde	227 mm
Højde	62 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
Indsats i hårdt skum til sortiment 630038	630324 630038
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643220 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643220 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
Systemboks Type 5	630323 5
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631720 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643220 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643220 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643220 10
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631720 5
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631720 3
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632420 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642120 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642120 24
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642120 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642120 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642120 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642120 27

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642120 21
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642120 30
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642120 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642120 19
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642120 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642120 32
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642120 18