



## Topnøglesortiment 1/4"-firkant 17 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630168 6
GTIN	4062406230180
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116

Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150

Forlængere: 1 stk. nr. 632420 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	6-kant-topnøgle
Antal dele	17
Drivfirkant	1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	149 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Indsats i hårdt skum til sortiment 630168	630324 630168
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
Systemboks Type 2	630323 2
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7

