



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 21 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630268 6
GTIN	4062406230197
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6

T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116

Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150

Forlænger: 1 stk. nr. 632420 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 47 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	149 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
Indsats i hårdt skum til sortiment 630268	630324 630268
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 6 mm	631720 6

Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 4 mm	631720 4
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 5 mm	631720 5
Systemboks Type 2	630323 2