



Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 29 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630368 6
GTIN	4062406230203
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8

og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Phillips-skruer med gevind M2 – M6 og til ligekærvskruer med gevind M2,5 – M5.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skrueetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675200 str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 str. 4; 5,5; 8

Bit-klingeholder: 1 stk. nr. 676800 str. 4/4

T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029

Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150

Forlængere: 1 stk. 75 mm

1 stk. nr. 632420 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Antal dele	29
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	149 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 5,5 mm	675250 5,5
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 8 mm	675250 8
Forbindelsesstykke Type 4/4	676800 4/4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvtørrelse / hel længde 3/25 mm	675200 3/25
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 4 mm	675250 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
Indsats i hårdt skum til sortiment 630368	630324 630368

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631720 5
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631720 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 6 mm	631720 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675200 2/25
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675200 1/25
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Systemboks Type 2	630323 2