



## Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 42 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630329 6
GTIN	4062406230722
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M10.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærviskruer med gevind M2 – M4 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 – M8.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 7 stk. som nr. 675340 str. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116

Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150

Forlængere: 2 stk. nr. 632420 str. 50; 100

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4 med uddriver

Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3

Forbindelsesskaft: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme

Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. nr. 676800, 1/4 tomme firkant – bitholder 1/4 tomme

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

## Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Antal dele	41
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-14 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	174 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Forbindelsesstykke Type 4/4	676800 4/4
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX8	675340 TX8
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
	675310 3/25

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 3/25 mm

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 2/25 mm

675310 2/25

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3  
mm

675240 3

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX40

675340 TX40

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm

631020 4,5

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 1/25 mm

675320 1/25

Indsats i hårdt skum til sortiment 630329

630324 630329

Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type  
1/4

632090 1/4

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25

675340 TX25

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6  
mm

675240 6

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm

631020 13

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 14 mm

631020 14

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm

631020 7

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm

631020 9

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30

675340 TX30

Systemboks Type 2

630323 2

Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150

632840 150

T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm

633029 116

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 3/25 mm

675320 3/25

Forbindelsesskaft med kugle Type 2

650005 2

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm

631020 4

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel  
længde 2/25 mm

675320 2/25

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm

631020 8

Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 100 mm

632420 100

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632420 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5