



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 19 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	633918 6
GTIN	4062406230746
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 6-kantede toppe nr. 637220.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 14 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-greb: 1 stk. nr. 635720

Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636220

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635090

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-22 mm

Antal dele	19
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	174 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
Indsats i hårdt skum til sortiment 633918	630324 633918
Systemboks Type 3	630323 3