



Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver, Type: 1/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 36

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	125 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Skralde