



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 26 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	634318 12
GTIN	4062406230777
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 12 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 637329 str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-greb: 1 stk. nr. 635720

Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636220

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635090

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøglevideområde, sekskantet skruenøgle	3-10 mm
Antal dele	26

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	174 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 4 mm	637620 4
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 10 mm	637620 10
Top til tændrør 3/8 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm	637329 20,8
Systemboks Type 3	630323 3
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Top til tændrør 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637329 16
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 7 mm	637620 7
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 5 mm	637620 5
Indsats i hårdt skum til sortiment 634318	630324 634318
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 3 mm	637620 3
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 8 mm	637620 8
6-kantet skruebit, 3/8 tomme sekskant 6 mm	637620 6