



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 23 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637818 12
GTIN	4062406230838
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. 641320

Forlængere: 3 stk. nr. 641020 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641620

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	10-34 mm

Antal dele	23
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	407 mm
Bredde	227 mm
Højde	62 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
Systemboks Type 4	630323 4
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641020 75
Indsats i hårdt skum til sortiment 637818	630324 637818
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295