

**Sæt med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 10 dele, Antal bits: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	639408 10
GTIN	4062406230869
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:****Tilbehør/forbindelsesdele** iht. DIN 3122 / 3123;**toppe** iht. DIN 3124.Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.**Anvendelse:**

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M27.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits,

sekskant: 10 stk. nr. 643220

str. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-19 mm
Antal dele	10
Drivfirkant	1/2 tommer

Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Længde	257 mm
Bredde	149 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643220 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643220 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643220 6
Systemboks Type 2	630323 2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643220 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643220 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643220 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 17 mm	643220 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 19 mm	643220 19
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643220 7
Indsats i hårdt skum til sortiment 639408	630324 639408
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643220 5