



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 33 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638018 12
GTIN	4062406230852
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Med 12-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22 og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 19 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Skrueetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643220 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. 641320 str. 295

Forlængere: 3 stk. nr. 641020 75; 125; 250

Kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	33

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-34 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Længde	507 mm
Bredde	227 mm
Højde	62 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643220 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643220 5
Indsats i hårdt skum til sortiment 638018	630324 638018
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643220 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643220 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643220 12
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643220 14
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643220 4
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641020 75
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643220 7
Systemboks Type 5	630323 5
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2