



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 12 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637668 6
GTIN	4062406230791
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M16.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 642220 str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 641020 str. 130; 255

1 skralde: Nr. 640190

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 62 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-24 mm

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-24 mm
Antal dele	12
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	407 mm
Bredde	227 mm
Højde	62 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642220 24
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642220 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642220 13
Indsats i hårdt skum til sortiment 637668	630324 637668
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642220 10
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642220 21
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642220 22
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642220 19
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642220 16
Systemboks Type 4	630323 4
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642220 17