



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 22 dele, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638168 6
GTIN	4062406230845
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M20 samt til tændrør.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 15 stk. nr. 642220 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 642450 str. 16; 20,8

T-greb: 1 stk. nr. 641320 str. 295

Forlængere: 2 stk. nr. 641020 i str. 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 62 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-30 mm

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
-------------	------------

Antal dele	22
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-30 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	407 mm
Bredde	227 mm
Højde	62 mm
Produkttype	Topnøgle

---

## Tilbehør

Indsats i hårdt skum til sortiment 638168	630324 638168
Systemboks Type 4	630323 4