



Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver, Type: 1/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640190 1/2
GTIN	4062406230883
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 40

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	255 mm
Antal tænder	40
Produkttype	Skralde