



Topnøglesortiment med lange indsatser, 1/4 tomme firkant 35 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630308 6
GTIN	4062406230890
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskant, lange: 12 stk. nr. 631415 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 631720 str. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029

Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150

Forlænger: 1 stk. nr. 632420 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 47 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 2,5-8 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Antal dele	35
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	2,5-8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	174 mm
Højde	47 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 6 mm	631720 6
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 6 mm	631415 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 5 mm	631415 5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
Systemboks Type 3	630323 3
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 5 mm	631720 5

6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 10 mm	631415 10
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 4 mm	631720 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 8 mm	631720 8
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 5,5 mm	631415 5,5
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 13 mm	631415 13
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 11 mm	631415 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 7 mm	631415 7
Indsats i hårdt skum til sortiment 630308	630324 630308
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 12 mm	631415 12
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 9 mm	631415 9
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 2,5 mm	631720 2,5
6-kantet hoved 1/4 tomme lang Nøglestørrelse 8 mm	631415 8