

Garant**Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 80XS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363000 80XS
GTIN	4062406229931
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemlade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010 – 363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, **spindelafdækning nr. 363083.**

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	85 Nm
Serie	Xtric
Højde H	40 mm
B	80 mm
Vægt	2,7 kg
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	10 mm
Farvekode til passende tilbehør	Xtric 80
Spændeområde S1	0 - 42 mm
L	136 mm
Spændekraft op til maks.	25 kN
Spændeområde S2	74 - 110 mm
Længdenot	20 mm
Centermål på undersiden	52 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Parallelklodser. permagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20 mm	363075 20
Blød bakke Type 120A	363034 120A
	363075 22

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22 mm

Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 120 mm

363080 120

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm

642229 10

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 5 mm

363075 5

Bakke, standard, breddereduceret Til type 40C

363026 40C

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20C mm

363075 20C

Spindelmøtrik, pendulerende, højre Type 80

363099 80

Blød bakke Type 120S

363034 120S

Fikserings- og spændelistesæt Xtric Type 80

363102 80

Bakkesystem, LANG, coatet Til type 80

363022 80

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22C mm

363075 22C

Bakke, standard, coatet Til type 80

363014 80

Bakkesystem, LANG, breddereduceret Til type 40C

363030 40C

Spindelmøtrik, pendulerende, venstre Type 80

363098 80

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 15 mm

363075 15

Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 120 Nm

656050 120

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 10 mm

363075 10

Spindelmøtrik, stiv, højre Type 80

363097 80

Bakkesystem, LANG Til type 80

363018 80

Bakke standard Til type 80

363010 80

Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 7 mm

363075 7

Reservespindel til XTRIC Type 80XS

363084 80XS